





Mit dem Flexkanal D40 lassen sich Leitungen und Schläuche sicher und variabel führen. Durch einen integrierten Klettverschluss kann das Neoprenband einfach zu einem Schlauch geformt werden, der sich exakt der gewünschten Strecke und den Kabeln anpasst. Der maximale Innendurchmesser beträgt 40 mm.

Neopren-Zellkautschuk (CR) bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Öl, Säuren und Laugen und ist schwer entflammbar.



Lieferumfang

Technischer Hinweis

[0.0.719.00](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.719.00
Liefereinheit	1 Rolle à 3 m
Gewicht	281,0 g

Zubehör